



## Vérin avec pied en aluminium, Hauteur appui max.: 88Fmm



### Données de commande

N° commande	373550 88F
GTIN	4020772072865
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

L'aimant permanent dans le pied du vérin permet un positionnement précis et aisé lors d'un **bridage vertical**. Exécution modulaire. Augmentation de la hauteur jusqu'à 350 mm, en association avec la bague intermédiaire 373555.

#### Remarque(s):

Avec trou de centrage Ø 12 mm pour têtes 375000 – 375010.

### Description technique

Hauteur appui max.	88 mm
Ø tête	50 mm
Hauteur appui min.	75 mm
Type	6400
Ø partie inférieure	50 mm
Pour brides avec largeur fente	14 - 22 mm

Capacité de charge	30 kN
Type de produit	Vérins