



Lampes de poche à LED avec piles, Couleur: BLACK



Données de commande

N° commande	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. **Nouvelle technologie à LED** offrant une **puissance lumineuse exceptionnelle**.

- **Dispositif de stabilisation.**
- **Bouton revêtu de caoutchouc.**

Avec tête de lampe **focalisable**.

Divers coloris disponibles.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Ø tête	27 mm
Trousse de ceinture fournie	non
Flux lumineux niveau 2	100 lm

Indice de protection IP	IP 54
Type de pile	Micro, AAA
Durée d'éclairage	4 h
Zone ATEX	aucune
Durée d'éclairage niveau 2	12 h
Couleur du boîtier	BLACK
Nombre de piles incluses	3
Flux lumineux	250 lm
Ampoule	Module à LED
Fonction lampe de poche	Focalisation
Longueur totale	143 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Support de pile Exécution 3AAA	081506 3AAA
Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3