

Garant**Jeu de tarauds main trapézoïdaux, non revêtu, Tr: TR14X3****Données de commande**

N° commande	130760 TR14X3
GTIN	4062406087517
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

- **Taraud ébaucheur avec pilote long**
- **Taraud finisseur tolérance H7**

Remarque(s):

L'outil ne peut pas être inversé.

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L: 130 mm

Ø queue D_s: 10 mm

Carré corps □: 8 mm

Ø perçage: 11,25 mm

Description technique

Carré corps □	8 mm
Ø queue D _s	10 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	11,25 mm
Pas de filetage	3 mm
Longueur totale L	130 mm
Nombre de goujures	3

Taille de filetage	14
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	TR
Angle de flanc	30 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Classe de tolérance	DIN 103 7H
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		

Huile

adaptée