

Garant
Jeu de tarauds main trapézoïdaux, non revêtu, Tr: TR16X4

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130760 TR16X4 |
| GTIN | 4062406087531 |
| Classe d'article | 11G |

Description
Exécution:

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

- **Taraud ébaucheur avec pilote long**
- **Taraud finisseur tolérance H7**

Remarque(s):

L'outil ne peut pas être inversé.

Pas de filetage: 4 mm

Longueur totale L: 140 mm

Ø queue D_s: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 12,25 mm

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Ø perçage | 12,25 mm |
| Longueur totale L | 140 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Nombre de goujures | 3 |
| Pas de filetage | 4 mm |
| Ø queue D _s | 11 mm |
| Carré corps □ | 9 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Taille de filetage | 16 |
| Revêtement | non revêtu |
| Type de filetage | TR |
| Angle de flanc | 30 degré |
| Type d'outils | HSS E |
| Norme | Norme usine |
| Classe de tolérance | DIN 103 7H |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarauts main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |

Huile

adaptée