

**Garant**
**Jeu de tarauds main trapézoïdaux, non revêtu, Tr: TR18X4**

**Données de commande**

N° commande	130760 TR18X4
GTIN	4062406087548
Classe d'article	11G

**Description**
**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

- **Taraud ébaucheur avec pilote long**
- **Taraud finisseur tolérance H7**

**Remarque(s):**

**L'outil ne peut pas être inversé.**

Pas de filetage: 4 mm

Longueur totale L: 150 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 12 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 14,25 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Carré corps □	9 mm
Longueur totale L	150 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Ø perçage	14,25 mm
Pas de filetage	4 mm
Nombre de goujures	3

Taille de filetage	18
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	TR
Angle de flanc	30 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Classe de tolérance	DIN 103 7H
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		

Huile

adaptée