

Garant
Taraud main trapézoïdal individuel Finisseur, non revêtu, Tr: TR12X3

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130790 TR12X3 |
| GTIN | 4062406087807 |
| Classe d'article | 11G |

Description
Exécution:

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

- **Taraud ébaucheur avec pilote long**
- **Taraud finisseur tolérance H7**

Remarque(s):

L'outil ne peut pas être inversé.

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 8 mm

Carré corps □: 6,2 mm

Ø perçage: 9,25 mm

Description technique

| | |
|------------------------|------------|
| Pas de filetage | 3 mm |
| Ø perçage | 9,25 mm |
| Ø queue D _s | 8 mm |
| Carré corps □ | 6,2 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Longueur totale L | 110 mm |
| Taille de filetage | 12 |
| Revêtement | non revêtu |

| | |
|------------------------------------|--|
| Type de filetage | TR |
| Angle de flanc | 30 degré |
| Type d'outils | HSS E |
| Norme | Norme usine |
| Classe de tolérance | DIN 103 7H |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarauts main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | | |
| Alu > 10% Si | adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |

