

Garant
Taraud main trapézoïdal individuel Finisseur, non revêtu, Tr: TR14X4

Données de commande

N° commande	130790 TR14X4
GTIN	4062406087821
Classe d'article	11G

Description
Exécution:

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

- **Taraud ébaucheur avec pilote long**
- **Taraud finisseur tolérance H7**

Remarque(s):

L'outil ne peut pas être inversé.

Pas de filetage: 4 mm

Longueur totale L: 130 mm

Ø queue D_s: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 10,25 mm

Description technique

Ø queue D _s	9 mm
Pas de filetage	4 mm
Longueur totale L	130 mm
Ø perçage	10,25 mm
Nombre de goujures	3
Carré corps □	7 mm
Nombre de dents Z	3
Taille de filetage	14
Revêtement	non revêtu

Type de filetage	TR
Angle de flanc	30 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Classe de tolérance	DIN 103 7H
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		

