



Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/5mm



Données de commande

N° commande	215102 50/5
GTIN	4062406087982
Classe d'article	220

Description

Exécution:

Fraise à dresser robuste avec assises de plaquette fermées sur plusieurs côtés pour des conditions d'usinage stables.

Utilisable comme **fraise grande avance** en association avec la plaquette 215117 UNI.

Utilisation:

Avec plaquettes double face à 3 arêtes XNEX0806.. ou plaquettes simple face à 3 arêtes XNEX0806.. **Grande avance.**

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec embout **674252 réf. 15IP.**

Description technique

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Plaquette adaptée	XNEX 0806..
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	4 mm
Nombre de dents Z	5
Ø dents D_c	50 mm
Ø fixation	22 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser