



Lampes de travail COLOUR MATCH, Type: MINI



Données de commande

N° commande	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un **rendu parfait des couleurs** et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. **Lentille en verre interchangeable** et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien. **MINIMATCH.** Avec fonction 2 COLOUR LIGHT. Permet de choisir entre deux températures de couleur en fonction de l'application. Lumière chaude (4500 K) pour les surfaces claires et lumière froide (6500 K) pour les surfaces foncées.

Lampe de travail à main sans fil rechargeable, étanche à l'eau et à la poussière. Avec crochet pivotant robuste et puissant aimant intégré. Tête de lampe flexible (pivotant à 180°).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
------------------	-------------

Puissance	blanc froid
Puissance	blanc chaud
Puissance	couleur vraie
Flux lumineux	200 lm
Tension de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	1,6 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Température de couleur	4500 - 6500 K
Valeur CRI	96
Indice de protection IP	IP 65
Largeur totale	60 mm
Durée d'éclairage	2 h
Longueur totale	156 mm
Poids	190 g
Zone ATEX	aucune
Type de produit	Lampes de travail