



Lampe de travail sans fil à LED à couleurs vraies COLOUR MATCH, Type: MULTI3



Données de commande

N° commande	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un **rendu parfait des couleurs** et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. **Lentille en verre interchangeable** et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien. **MULTIMATCH 3.** Lampe de travail sans fil, puissante et portable avec 5 niveaux de températures de couleur. Affichage au dos de la capacité de charge et de l'autonomie restante. Pied intégré conçu pour un montage direct sur le support Scangrip 081252 1,35-3.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Indice de protection IP: IP 67

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 3000 lm

Durée d'éclairage: 15 h

Valeur CRI: 96

Nombre de batteries incluses: 1

Type de batterie: Lithium-ion

Description technique

Puissance	couleur vraie
Flux lumineux	3000 lm
Durée d'éclairage	15 h
Capacité de la batterie	4 Ah
Nombre de batteries incluses	1
Tension de la batterie	11,1 V
Zone ATEX	aucune
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Longueur totale	240 mm
Largeur totale	230 mm
Valeur CRI	96
Poids	1970 g
Référence fabricant	MULTIMATCH 3
Type de produit	Lampes de travail