



Lampes de travail COLOUR MATCH, Type: SUN3



Données de commande

N° commande	081513 SUN3
GTIN	5708997356517
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un **rendu parfait des couleurs** et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. **Lentille en verre interchangeable** et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien. **SUNMATCH 3.** Lampe de travail à main sans fil avec 5 niveaux de températures de couleur (fonction ALL DAYLIGHT).

Lampe de travail à main sans fil rechargeable, étanche à l'eau et à la poussière. Avec crochet pivotant robuste et puissant aimant intégré. Tête de lampe flexible (pivotant à 180°).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur et câble USB.

Indice de protection IP: IP 65

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 500 lm

Durée d'éclairage: 4 h

Valeur CRI: 96

Nombre de batteries incluses: 1

Type de batterie: Lithium-ion

Description technique

Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Flux lumineux	500 lm
Tension de la batterie	3,7 V
Puissance	couleur vraie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée d'éclairage	4 h
Largeur totale	60 mm
Indice de protection IP	IP 65
Valeur CRI	96
Longueur totale	190 mm
Poids	270 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	SUNMATCH 3
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

ACCU POUR SUNMATCH 2/3	03.5375
------------------------	---------