

**Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 10/12****Données de commande**

N° commande	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Classe d'article	32W

Description**Exécution:**

Construction simple et légère.

Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Essentiellement pour perceuses à main.

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342887 ou directement sur la broche de la machine.

Description technique

Plage de serrage	0 - 10 mm
Ø cône intérieur max.	12,065 mm
Cône intérieur	B 12
Ø ext.	34,3 mm
Longueur mandrin fermé	79,4 mm
Type de produit	Mandrins sans clé