



Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 10-1/2



Données de commande

N° commande	341615 10-1/2
GTIN	4062406088408
Classe d'article	32W

Description

Exécution:

Modèle industriel

Avec filetage intérieur. **Avec verrouillage** pour perceuses à percussion.

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.

Pour vissage sur perceuses électriques.

Description technique

Ø ext.	39 mm
Longueur mandrin ouvert	71 mm
Longueur mandrin fermé	83 mm
Support	1/2-20 pouce
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Type de produit	Mandrins sans clé