

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 16/1,5Xmm****Données de commande**

N° commande	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Longueur totale L	180 mm
t_{\max} Usinage intérieur	6 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	30 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Déport L_3	10,5 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	19 mm
Ø queue D_s	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 12

279815 12

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500