



## Boulonneuse pneumatique, Type: W2412



### Données de commande

N° commande	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Puissante boulonneuse.

Evacuation de l'air par la poignée, réversibilité **droite / gauche**.

· **Équilibrée et ergonomique.**

#### Utilisation:

Pour endroits difficiles d'accès et espaces restreints.

#### Pièce(s) de rechange:

**Sélection de kits d'entretien:** les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

Hauteur	178 mm
Profil d'entraînement du porte-outils	□
Plage de couples	100 - 300 Nm

Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Poids	1,4 kg
Longueur	113 mm
Quantité maximale d'air absorbé	780 l/min
Niveau sonore	88 dB(A)
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M16
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vitesse de rotation max.	7400 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	W2412
Forme	Pistolet
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses