



Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, Ø 8 x12 mm, Longueur de tuyau utile: 10Sm



Données de commande

N° commande	080071 10S
GTIN	7391390404046
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau de sécurité avec **guidage de tuyau** et enroulement puissant et contrôlé. **Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 180°**. **Tuyau en PU** adapté aux débits élevés avec résistance à l'abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.

Enrouleur de tuyau avec tuyau en PU, couleur de signalisation **vert néon**.

Remarque(s):

Raccord, voir 080286.

Description technique

Longueur de tuyau utile	10 m
Couleur du boîtier	Bleu
Couleur tuyau	vert néon
Matériau tuyau	Mousse PVC
Raccord Sortie	1/4 pouce
Pression de service max.	16 bar

Matériau boîtier	Plastique
Mécanisme d'enroulement automatique SCS	oui
Raccord Entrée	1/4 pouce
Ø int. tuyau	8 mm
Ø ext. tuyau	12 mm
Largeur boîtier	406 mm
Profondeur boîtier	190 mm
Hauteur boîtier	313 mm
Pour	Air comprimé
Attribut des noms de produit	Ø 8 ×12 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux

Accessoires

Raccords de sécuritéFiletage intérieur Filetage intérieur du raccord 1/4 pouce	080286 1/4
Raccords de sécuritéFiletage intérieur Filetage intérieur du raccord 1/2 pouce	080286 1/2
Raccords de sécuritéFiletage intérieur Filetage intérieur du raccord 3/8 pouce	080286 3/8