



Disque à lamelles SLTflex (CER), support M14, Ø 115 mm, Grain: 60



Données de commande

N° commande	566312 60
GTIN	4027497550586
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

Les **lamelles falciformes** (brevetées) sont liées sur le plan radial avec le noyau de fibres de verre hautement résistant. Grâce à la **partie sans plateau**, les **lamelles sont fortement en saillie**. Garnissage très dense. Taraudage M14, **aucun écrou de serrage nécessaire**.

Grain de céramique (CER) avec liant superficiel à effet abrasif pour **utilisation difficile**.

Utilisation:

Pour une utilisation dans des **endroits difficiles d'accès**, les contours et le **ponçage extérieur de soudures d'angle**. Les lamelles en saillie plus longues permettent une **abrasion douce**.

Description technique

Grain	60
Forme	En oblique avec lamelles en saillie
Ø disque	115 mm
Série	SLTflex
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	<0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Filetage	M14
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		