

Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Co8 114550 en coffret, TiAlN, Type: 1-13



Données de commande

N° commande	115370 1-13
GTIN	4062406089894
Classe d'article	11B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Description technique

Queue	Queue cylindrique
Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	25
Plage du foret	1 - 13 mm
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 338
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	135 degré
Angle d'hélice	35 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	37 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	31 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	6 m/min	S
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm	114550 11
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm	114550 11,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm	114550 10,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5

Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm	114550 12
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm	114550 13
Foret hélicoïdal HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm	114550 12,5
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13	115470 1-13