

Garant**Mors rapporté de préhension oscillant, Pour type: 160****Données de commande**

N° commande	361129 160
GTIN	4062406090272
Classe d'article	310

Description**Utilisation:**

Pour montage des adaptateurs de préhension 361160 7 et 361238 – 361250. Pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 – 361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Montage recommandé sur **module de serrage fixe**.

Contre-mors adapté 361128.

Description technique

Longueur l_1	40 mm
Hauteur mors h	40 mm
Hauteur h_1	40 mm
Largeur mors b	160 mm
Pour code couleur	Xpent1-2

Angle d'oscillation	30 degré
Longueur mors l	78,5 mm
Type de produit	Mors pour étaux