



Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315/21



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 313715 315/21 |
| GTIN | 2050001929723 |
| Classe d'article | 33T |

Description

Exécution:

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrin de serrage Schunk, Röhmm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

| | |
|------------------------|--------|
| Entraxe b | 30 mm |
| Hauteur H | 60 mm |
| Pour filetages DIN 912 | M16 |
| Entraxe a | 39 mm |
| Largeur de rainure D | 21 mm |
| Pour type de mandrin | 315 mm |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Longueur L | 129 mm |
| Largeur B | 50 mm |
| Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk |
| Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |