



Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 165



Données de commande

N° commande	313715 165
GTIN	2050001929686
Classe d'article	33T

Description

Exécution:

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrin de serrage Schunk, Röhmm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Hauteur H	32 mm
Pour type de mandrin	165 mm
Largeur de rainure D	12 mm
Longueur L	72 mm
Largeur B	32 mm
Entraxe b	20 mm

Pour filetages DIN 912	M10
Entraxe a	15 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage