



## Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 250



### Données de commande

N° commande	313755 250
GTIN	2050002054448
Classe d'article	33T

### Description

#### Exécution:

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

#### Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

#### Adapté(s) pour :

**Mandrins de serrage** Schunk, Röhm et d'autres marques.

#### Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

#### Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Pour code couleur: Mandrins de serrage et mors Schunk

Longueur L: 125 mm

Largeur B: 42 mm

Hauteur H: 40 mm

Entraxe a: 30 mm

Entraxe b: 30 mm

Largeur de rainure D: 16 mm

### Description technique

Hauteur H	40 mm
-----------	-------

Longueur L	125 mm
Pour type de mandrin	250 mm
Entraxe b	30 mm
Entraxe a	30 mm
Largeur B	42 mm
Largeur de rainure D	16 mm
Pour filetages DIN 912	M12
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage