



Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315



Données de commande

N° commande	313755 315
GTIN	2050001929808
Classe d'article	33T

Description

Exécution:

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour :

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Pour code couleur: Mandrins de serrage et mors Schunk

Longueur L: 145 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 50 mm

Entraxe a: 30 mm

Entraxe b: 30 mm

Largeur de rainure D: 18 mm

Description technique

Largeur de rainure D	18 mm
----------------------	-------

Hauteur H	50 mm
Largeur B	50 mm
Longueur L	145 mm
Entraxe a	30 mm
Pour type de mandrin	315 mm
Entraxe b	30 mm
Pour filetages DIN 912	M14
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage