



Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 165



Données de commande

N° commande	313455 165
GTIN	2050001929587
Classe d'article	33T

Description

Exécution:

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Entraxe b	20 mm
Pour filetages DIN 912	M10
Hauteur H	40 mm
Pour type de mandrin	165 mm
Largeur B	35 mm
Longueur L	80 mm

Largeur de rainure D	14 mm
Entraxe a	15 mm
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage