

Garant**Ecrous de serrage ER intérieur, Pour ER: 40****Données de commande**

N° commande	309621 40
GTIN	4062406093471
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Ecrou de serrage intérieur avec filetage extérieur. **Avec goujures.**

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER avec filetage intérieur.

Accessoire(s):

Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Disques d'étanchéité 309625; 309630; 309635; 309645.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Longueur totale L	20 mm
Ø ext. D	50 mm
Filetage	M50×1,5
Pour ER	40 mm

Couple de serrage maximal	120 Nm
Clé à ergot adaptée 628400	45/50
Norme	DIN 6499 D
Type de produit	Ecrous de serrage