

**Garant****Ecrous de serrage ER intérieur, Pour ER: 25****Données de commande**

N° commande	309621 25
GTIN	4062406093457
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Ecrou de serrage intérieur avec filetage extérieur. **Avec goujures.**

**Adapté(s) pour:**

Mandrin à pinces ER avec filetage intérieur.

**Accessoire(s):**

Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Disques d'étanchéité 309625; 309630; 309635; 309645.

**Remarque(s):**

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

**Description technique**

Couple de serrage maximal	55 Nm
Ø ext. D	32 mm
Filetage	M32×1,5
Ouverture de clé	24 mm

Longueur totale L	14,5 mm
Pour ER	25 mm
Norme	DIN 6499 D
Type de produit	Ecrous de serrage