



Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 250



Données de commande

N° commande	313415 250
GTIN	2050001929495
Classe d'article	33T

Description

Exécution:

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrina de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Pour filetages DIN 912	M16
Longueur L	120 mm
Largeur B	50 mm
Largeur de rainure D	21 mm
Entraxe a	30 mm
Hauteur H	80 mm

Egalement pour type de mandrin	315 mm
Pour type de mandrin	250 mm
Entraxe b	28 mm
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage