



CNMM 1204XL, Nuance: PR015S



Données de commande

N° commande	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Classe d'article	25E

Description

CNMM 1204XL PR015S Nuance: PR015S

Brise-copeaux: SX

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Application principale	S
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	SX
Nuance	PR015S

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	CNMM 1204XL
Nombre de changements/dents	4
Sous-plaquette	259031 15
Type de produit	Plaquette pour tournage