

FRANKEN**Tableau de conférence, Type: 20****Données de commande**

N° commande	974540 20
GTIN	4016946211451
Classe d'article	930

Description**Exécution:**

Tableau réglable en hauteur, **magnétique** et **inscriptible**. Fixation à changement rapide pour tous les blocs pour tableaux de conférence courants. Avec auget porte-marqueurs pratique. Montage facile sans outils. Tableau de conférence **mobile**. Pied rond en plastique renforcé de fibre de verre, doté de 5 roulettes avec blocage et 2 bras latéraux.

Coloris:

Gris clair

Description technique

Nombre de roulettes	5
Situation de montage	Pied rond en plastique avec 5 roulettes
Hauteur tableau	950 mm
Largeur tableau	670 mm
Matériau pied	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids	10 kg

Largeur de la base	625 mm
Réglable en hauteur	oui
Type	20
Hauteur	1950 mm
Profondeur de la base	575 mm
Avec jeu de marqueurs	non
Plage de réglage en hauteur	1800 - 1950 mm
Type de produit	Tableaux de conférence