

Assortiment d'instrument de mesure, Nombre d'outils: 8**Données de commande**

N° commande	952083 8
GTIN	2050002005105
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952083: 1 pièce
Pied à coulisse avec vernier HOLEX 410200 réf. 150: 1 pièce
Équerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 150×100: 1 pièce
Rapporteur d'angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pièce
Pointe à tracer en carbure HOLEX 458800 réf. HM: 1 pièce
Réglet en acier HOLEX 461805 réf. 300: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Mètre pliant en plastique WIHA 466200 réf. 2: 1 pièce
Niveau à bulle HOLEX 467436 réf. 400: 1 pièce

Description technique

Poids	1,368 kg
Largeur	200 mm
Nombre d'outils	8
Profondeur	600 mm
Largeur en G	8
Profondeur en G	24

Exécution	avec instrument de mesure
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x24
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 952083	952001 952083
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos Longueur totale 300 mm	461805 300
Pied à coulisse Vernier 1/20 Plage de mesure 150 mm	410200 150
Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Niveau à bulle en aluminium avec aimant Longueur 400 mm	467436 400
Equerre à chapeau Précision 2 Longueur branche 150X100 mm	452600 150X100
Pointe à tracer droite en carbure Type	458800
Rapporteur d'angle avec secteur gradué ajouré Secteur gradué-ØxLongueur branche 120X150 mm	453000 120X150