

## Table de bureau Gris clair, Largeur: 1600 mm



### Données de commande

N° commande	974041 1600
GTIN	2050002048256
Classe d'article	91Q

### Description

#### Exécution:

Table de bureau pratique avec **réglage en hauteur** progressif (plage de réglage **680 – 820 mm**). Support robuste avec traverses.

Piètement en tube profilé de 2 mm, 50/50 mm, carré.

Avec raidisseur adapté.

Espace optimal pour les pieds grâce à la structure ergonomique.

Plateau en mélamine de 25 mm d'épaisseur **gris clair**.

#### Coloris:

Piètement gris métallisé, **revêtement par poudre**.

Épaisseur plan de travail: 25 mm

Plage de réglage en hauteur: 680 - 820 mm

Largeur: 1600 mm

Profondeur: 800 mm

Épaisseur plan de travail: 25 mm

### Description technique

Forme plateau	Rectangulaire
Matériau plan de travail	Panneau comprimé à plat avec revêtement en résine synthétique
Surface plan de travail	Plastique gris clair
Plage de réglage en hauteur	680 - 820 mm

Largeur	1600 mm
Revêtement plan de travail	Mélamine
Epaisseur plan de travail	25 mm
Couleur surface du plan de travail	gris clair
Profondeur	800 mm
Réglage en hauteur poste de travail	680-820 mm
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	25 mm
Type de produit	Tables de bureau

## Accessoires

Passe-câbles Nombre de douilles 2LR	974100 2LR
Passe-câbles Nombre de douilles 1R	974100 1R
Passe-câbles Nombre de douilles 1M	974100 1M
Passe-câbles Nombre de douilles 1L	974100 1L
GOULOTTE DE CABLES RABATTABLE Pour largeur de table 1600 mm	974120 1600
Panneau inférieur Métal Pour largeur de table 1600 mm	974111 1600
Voiles de fond Bois Pour largeur de table 1600 mm	974110 1600
Cloisons acoustiques Type 1600	974150 1600
SUPPORT POUR PC Type 1	974130 1