



## Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 165



### Données de commande

N° commande	313755 165
GTIN	2050001929778
Classe d'article	33T

### Description

#### Exécution:

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

#### Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

#### Adapté(s) pour :

**Mandrins de serrage** Schunk, Röhm et d'autres marques.

#### Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

#### Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Pour code couleur: Mandrins de serrage et mors Schunk

Longueur L: 82 mm

Largeur B: 32 mm

Hauteur H: 32 mm

Entraxe a: 15 mm

Entraxe b: 20 mm

Largeur de rainure D: 12 mm

### Description technique

Hauteur H	32 mm
-----------	-------

Longueur L	82 mm
Entraxe b	20 mm
Pour filetages DIN 912	M10
Pour type de mandrin	165 mm
Largeur de rainure D	12 mm
Entraxe a	15 mm
Largeur B	32 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage