

Garant
Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 42/60mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 274044 42/60 |
| GTIN | 4062406094713 |
| Classe d'article | 21U |

Description
Exécution:

Pour plaquettes 275021 – 275048. $D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Clé système: oui

Largeur de gorge w: 4 mm

Profondeur coupe max. t_{max} : 18 mm

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-------|
| \varnothing min. 1ère gorge D_1 | 42 mm |
| \varnothing max. 1ère gorge D_2 | 60 mm |
| Profondeur coupe max. t_{max} | 18 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Type d'utilisation | droite |
| Clé système | oui |
| Largeur de gorge w | 4 mm |
| Type de produit | Porte-plaquettes |