

KERN**Pèse-palettes, Plage de pesée: 3000kg****Données de commande**

N° commande	919912 3000
GTIN	4045761203204
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Pèse-palettes mobile. 2 roulettes et poignée pour un transport aisé du pèse-palettes.
Pesage dynamique: calcul d'une valeur de pesée stable en cas de conditions de pesée difficiles ou lors de la pesée d'un animal.

Possibilité de fonctionnement sur pile. 4 cellules de pesée en aluminium revêtu de silicone.

Prise de charge: acier, revêtement par poudre. Étanche aux projections d'eau et à la poussière IP67.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec capot de protection, adaptateur secteur externe.

Coloris:

Acier, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur	110 mm
Plage de pesée maximale	1 - 3000 kg
Profondeur	1195 mm

Plage de pesée	3000 kg
Lecture	1000 g
Largeur	840 mm
Nombre de piles incluses	4
Poids	51 kg
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de pile	Mignon, AA
Type de produit	Pèse-palettes