

Garant**Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 35/60mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 274052 35/60 |
| GTIN | 4062406095253 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048. $D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère gorge.

Description technique

| | |
|---------------------------------|--------|
| Ø max. 1ère gorge D_2 | 60 mm |
| Profondeur coupe max. t_{max} | 25 mm |
| Ø min. 1ère gorge D_1 | 35 mm |
| Type d'utilisation | gauche |
| Clé système | oui |
| Largeur de gorge w | 5 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Largeur de gorge w | 6 mm |
| Type de produit | Porte-plaquettes |