

**Garant****Porte-plaquettes Heavy-Duty pour carottage, gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 44/80mm****Données de commande**

N° commande	274076 44/80
GTIN	4062406095321
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l'adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$  dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{max}$	50 mm
$\varnothing$ min. 1ère gorge $D_1$	44 mm
$\varnothing$ max. 1ère gorge $D_2$	80 mm
Type d'utilisation	gauche
Clé système	oui
Largeur de gorge $w$	8 mm

Type de produit

Porte-plaquettes