

Garant**Porte-plaquettes Heavy-Duty pour carottage, gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 84/130mm****Données de commande**

N° commande	274076 84/130
GTIN	4062406095345
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l'adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Ø min. 1ère gorge D_1	84 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	50 mm
Ø max. 1ère gorge D_2	130 mm
Type d'utilisation	gauche
Clé système	oui
Largeur de gorge w	8 mm

Type de produit

Porte-plaquettes