

**Garant****Mètre-ruban, Longueur ruban: 2m****Données de commande**

N° commande	462070 2
GTIN	4062406095505
Classe d'article	41H

**Description****Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique. Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d'arrêt sont pourvus d'un revêtement **bimatière en Haptoprene**. Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé. L'**amortisseur innovant** en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. **Profilé en aluminium** sur le dessous pour une pose précise. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

**Description technique**

Longueur ruban	2 m
Largeur de bande	13 mm
Hauteur boîtier	59 mm
Largeur boîtier	26 mm
Longueur boîtier	62 mm
Norme	CE I

Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

**Services**

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 2 m	026240 2
---	----------