

**Paire de gants 6240 // SKIN, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094234 10
GTIN	4059904095700
Classe d'article	09H

Description**Exécution:**

6240 SKIN. Gants de protection serrés, très confortables, sensibilité exceptionnelle grâce à la **technologie de tricot à jauge 18** (fil particulièrement fin). Compatibles écrans tactiles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Ajustement	Excellent
Sans silicone	non
Sans DMF	non
Préhension à l'huile	Bon
Préhension à l'humidité	Moyen

Taille des gants	10
Protection contre la chaleur	Non disponible
Matériau revêtement	PU
Sensibilité	Excellent
Respirabilité	Excellent
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
EN 388	2111X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	Noir / bleu
Poids	8 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages