


**Garant****CCGW 09T308 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NK**

## Données de commande

N° commande	265920 NK
GTIN	4062406095710
Classe d'article	21L

## Description

**Exécution:**

**MCD** - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

**Utilisation:**

Pour la super finition pour des surfaces optimales.

**Recommandation(s):**

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

## Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,005 - 0,08 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 1000 m/min
Type d'arête de coupe	NK
Nuance	MKD

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Type d'outils	MKD
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCGW 09T308 FN
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	MKD
Possibilité de réaffûtage	oui
Type de produit	Plaquette pour tournage