

**HOLEX****Plateaux-supports dur/nervuré, Ø ext.: 115mm****Données de commande**

N° commande	566672 115
GTIN	4045197718266
Classe d'article	52M

**Description****Exécution:**

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14. Plateau-support **dur et indéformable** pour disques en fibre. Surface d'appui **finement nervurée pour un renforcement optimal du grain** pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une **thermorésistance très élevée**. Idéal pour les **travaux de ponçage et d'ébarbage grossiers** dans les grains 36 à 60.

**Description technique**

Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation max.	13300 min <sup>-1</sup>
Ø ext.	115 mm
Degré de dureté	Dur
Filetage	M14
Type de produit	Plateaux-supports

