

**Paire de gants 6315, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094456 11
GTIN	4059904107045
Classe d'article	09H

Description**Exécution:**

6315. Gants anti-coupures offrant un grand confort. Revêtement PU partiel gris pour une bonne prise dans les environnements de travail secs et légèrement humides. Ne conviennent pas à la manipulation de pièces huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Préhension à l'huile	Bon
Matériau revêtement	PU
Ajustement	Bon
Protection contre la chaleur	Non disponible

Sensibilité	Excellent
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
Respirabilité	Bon
EN 388 Résistance à la déchirure	4
EN 388 Résistance à la coupure par lame	3
Sans silicone	non
EN 388 Résistance à la perforation	3
Préhension à l'humidité	Moyen
Sans DMF	non
Taille des gants	11
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	10
Tricot technologique	13G
EN 388	4343C
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	gris
Poids	15 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures