

Garant
CNMG 12040812, Nuance: HU7305


Données de commande

N° commande	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Classe d'article	21G

Description

CNMG 12040812 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM/AG

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 600 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 600 m/min
Application principale	N
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,8 mm/tr
Nuance	HU7305
Type d'outils	Carbure

Brise-copeaux	AM/AG
Condition de coupe	Continue
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CNMG 12040812
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage