

**Garant****CCGW 120412 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NK****Données de commande**

N° commande	265940 NK
GTIN	4062406096038
Classe d'article	21L

**Description****Exécution:**

**MCD** - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

**Utilisation:**

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

**Recommandation(s):**

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

**Description technique**

Nuance	MKD
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 1000 m/min
Type d'outils	MKD
Prof. coupe $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'arête de coupe	NK
Avance f	0,005 - 0,08 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCGW 120412 FN
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	MKD
Possibilité de réaffûtage	oui
Type de produit	Plaquette pour tournage