

Garant**VCGW 160408 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NL****Données de commande**

N° commande	266000 NL
GTIN	4062406096281
Classe d'article	21L

Description**Exécution:**

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux longs.

Utilisation:

Pour la super finition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 1600 m/min
Type d'outils	MKD
Prof. coupe a_p	0,01 - 0,2 mm
Type d'arête de coupe	NL

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,005 - 0,1 mm/tr
Nuance	MKD
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	VCGW 160408 FN
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	MKD
Possibilité de réaffûtage	oui
Type de produit	Plaquette pour tournage