

Garant**Coffret de douilles, Low Profile, carré 1/4 pouce 14 pièces, Nombre de pièces: 14**

Données de commande

N° commande	630355 14
GTIN	4062406096342
Classe d'article	61A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Avantage(s):

- **Particulièrement adapté aux endroits exigus grâce à la faible hauteur.**
- **Gain de place jusqu'à 50% par rapport aux produits classiques.**

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Cliquet: 1 pièce 630357

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 47 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-14 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-14 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Emballage	Coffret en plastique
Longueur	127 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Clé polygonale à cliquet Type LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
--	-------------------