

**KERN****Balance de poche, type TGC, Plage de pesée maximale: 150g****Données de commande**

N° commande	479446 150
GTIN	4045761217522
Classe d'article	47D

**Description****Exécution:**

- Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tarage.
- Programme de réglage CAL: pour une grande précision.

Balance de poche plate avec grand plateau de pesée en acier inoxydable et coupelle de tarage pratique. Ecran LCD rétroéclairé pour une lecture aisée du poids.

**Livraison:**

Avec 2 piles 081560 réf. CR2032.

**Description technique**

Nombre de piles incluses	2
Hauteur	18 mm
Largeur	100 mm
Plage de pesée maximale	150 g
Lecture	0,01 g
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Profondeur	130 mm

Poids net	0,18 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Étalonnage	K2
Type de produit	Balances compactes

### Services

Étalonnage DAkkSBalance Plage de pesée maximale 50	027710 50
ÉtalonnageBalances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50

### Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------