

KERN**Balance de poche, type TGC, Plage de pesée maximale: 1000g****Données de commande**

N° commande	479446 1000
GTIN	4045761214255
Classe d'article	47D

Description**Exécution:**

- Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tarage.
- Programme de réglage CAL: pour une grande précision.

Balance de poche plate avec grand plateau de pesée en acier inoxydable et coupelle de tarage pratique. Ecran LCD rétroéclairé pour une lecture aisée du poids.

Livraison:

Avec 2 piles 081560 réf. CR2032.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Plage de pesée maximale	1000 g
Largeur	100 mm
Profondeur	130 mm
Nombre de piles incluses	2
Hauteur	18 mm
Lecture	1 g

Poids net	0,18 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Étalonnage	K2
Type de produit	Balances compactes

Services

Étalonnage DAkkSBalance Plage de pesée maximale 50	027710 50
ÉtalonnageBalances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------