



Tournevis d'électricien Slim pour vis mixtes, Classic 100% isolé, Taille du profil: 2



Données de commande

N° commande	668392 2
GTIN	7610733278442
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Ø de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (Ø lame = Ø d'isolation à l'avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

La pointe du tournevis à profil mixte s'adapte parfaitement aux **vis mixtes (combinaison Pozidriv / tête fendue)**, qui sont principalement utilisées dans les composants électroniques.

Description technique

Longueur lame	100 mm
Taille du profil	2
Profil Pozidriv – vis à fente	2 – 1,0x6
Longueur totale	205 mm
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201

Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Type de produit	Tournevis