

**Garant****Jeu de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 32****Données de commande**

N° commande	953857 32
GTIN	4062406097257
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953857: 1 pièce

Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce

Rallonge GARANT 641029 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque

Poignée transversale GARANT 641329 réf. 295: 1 pièce

Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 642229 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

**Description technique**

Largeur	250 mm
Largeur en G	10
Poids	4,26 kg
Nombre d'outils	32
Profondeur en G	24

Profondeur	600 mm
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×24
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642229 32
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642229 21
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642229 24
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953857	952001 953857
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642229 17
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642229 22
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642229 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642229 19
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642229 10

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642229 13
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642229 30
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642229 11
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642229 34
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642229 27
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642229 8
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642229 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642229 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642229 15
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642229 14
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2